

DESIGN YOUR OWN




EN Stainless steel V2A, brushed
DE Edelstahl V2A, gebürstet
FR Acier inoxydable V2A, brossé
ES Acero inoxidable V2A, cepillado
IT Acciaio inox V2A, spazzolato
1)




EN Stainless steel V4A, brushed
DE Edelstahl V4A, gebürstet
FR Acier inoxydable V4A, brossé
ES Acero inoxidable V4A, cepillado
IT Acciaio inox V4A, spazzolato
1)




EN Stainless steel V4A, high gloss polished with Chrome-Finish
DE Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Chrom-Optik
FR Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition chromée
ES Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de cromo
IT Acciaio inox V4A, lucido con finitura cromata
1)



EN Stainless steel V4A, brushed with Bronze-Finish
DE Edelstahl V4A, gebürstet mit Bronze-Optik
FR Acier inoxydable V4A, brossé avec finition bronze
ES Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado de bronce
IT Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura bronzo
2)




EN Architectural bronze
DE Baubronze
FR Bronze architectural
ES Bronce arquitectónico
IT Bronzo architettonico



EN Real burnished brass
DE Echtes Messing brüniert
FR Laiton bruni
ES Latón bruñido
IT Ottone brunito




EN Stainless steel V4A, high gloss polished with Brass-Finish
DE Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Messing-Optik
FR Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition laiton
ES Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de latón
IT Acciaio inox V4A, lucido con finitura ottone
2)



EN Stainless steel V4A, brushed with Gold-Finish
DE Edelstahl V4A, gebürstet mit Gold-Optik
FR Acier inoxydable V4A, brossé avec finition or
ES Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado dorado
IT Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura oro
2)



EN Stainless steel V4A, brushed with Titanium-Finish
DE Edelstahl V4A, gebürstet mit Titan-Optik
FR Acier inoxydable V4A, brossé avec finition titane
ES Acero inoxidable V4A, cepillado con acabado de titanio
IT Acciaio inox V4A, spazzolato con finitura in titanio
2)



EN Stainless steel V4A, high gloss polished with Titanium-Finish
DE Edelstahl V4A, hochglanzpoliert mit Titan-Optik
FR Acier inoxydable V4A, poli brillant avec finition titane
ES Acero inoxidable V4A, pulido de alto brillo con acabado de titanio
IT Acciaio inox V4A, lucido con finitura in titanio
2)

1) **EN** 3 mm stainless steel front panel. Excellent scratch and wear resistant surface. **DE** 3 mm Frontblende aus rostfreiem Edelstahl. Oberfläche mit hervorragender Kratz- und Verschleißfestigkeit. **FR** Face avant en acier inoxydable de 3 mm. Excellente résistance aux rayures et à l'usure. **ES** Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm. Excelente superficie resistente a arañazos y desgaste. **IT** Frontalino in acciaio inox 3 mm. Eccellente superficie resistente ai graffi e all'usura.

2) **EN** 3 mm stainless steel front panel with PVD finish (Physical Vapour Deposition). Excellent scratch and wear resistant surface. **DE** 3 mm Frontblende aus rostfreiem Edelstahl mit PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition). Oberfläche mit hervorragender Kratz- und Verschleißfestigkeit. **FR** Face avant en acier inoxydable de 3 mm avec revêtement PVD (Physical Vapour Deposition). Excellente résistance aux rayures et à l'usure. **ES** Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm con recubrimiento PVD (Physical Vapour Deposition). Excelente superficie resistente a arañazos y desgaste. **IT** Frontalino in acciaio inox 3 mm con rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition). Eccellente superficie resistente ai graffi e all'usura.

CHOOSE YOUR COLOR!

RAL 1001 beige	RAL 1003 signalgelb / signal yellow	RAL 1004 goldgelb / golden yellow
RAL 1016 schwefelgelb / sulfur yellow	RAL 1017 safrangelb / saffron yellow	RAL 1037 sonnengelb / sun yellow
RAL 2002 blutorange / vermillion	RAL 2004 reinorange / pure orange	RAL 3000 feuerrot / flame red
RAL 3007 schwarzrot / black red	RAL 3014 altrosa / antique pink	RAL 3028 reinrot / pure red
RAL 4004 bordeauxviolett / claret violet	RAL 4005 blaulila / blue lilac	RAL 4006 verkehrsipur / traffic purple
RAL 4009 pastellviolett / pastel violet	RAL 5002 ultramarinblau / ultramarine blue	RAL 5004 schwarzblau / black blue
RAL 5012 lichtblau / light blue	RAL 5013 kobaltblau / cobalt blue	RAL 5018 türkisblau / turquoise blue
RAL 5022 nachtblau / night blue	RAL 6000 patinagrün / patina green	RAL 6006 grauoliv / grey olive
RAL 6018 gelbgrün / yellow green	RAL 6019 weißgrün / pastel green	RAL 6027 lichtgrün / light green
RAL 7001 silbergrau / silver grey	RAL 7004 signalgrau / signal grey	RAL 7006 beigegrü / beige grey
RAL 7011 eisengrau / iron grey	RAL 7015 schiefergrau / slate grey	RAL 7016 anthrazitgrau / anthracite grey
RAL 7023 betongrau / concrete grey	RAL 7033 zementgrau / cement grey	RAL 7044 seidengrau / silk grey
RAL 8004 kupferbraun / copper brown	RAL 8011 nussbraun / nut brown	RAL 8016 mahagonibraun / mahogany brown
RAL 8023 orangebraun / orange brown	RAL 8028 terrabraun / terra brown	RAL 9002 grauweiß / grey white
RAL 9006 weißaluminium / white aluminium	RAL 9007 graualuminium / grey aluminium	RAL 9010 reinweiß / pure white
Graphitschwarz / Graphite black (Polar Raven) ähnlich zu RAL 9011 / similar to RAL 9011	RAL 9016 verkehrsweiß / traffic white	

* EN The listed colors are not binding. For the exact color determination we recommend a valid RAL color register.

* DE Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir ein gültiges RAL-Farbregister.

* FR Les couleurs indiquées ne sont pas contractuelles. Pour une sélection exacte de la couleur reportez-vous à une palette de couleurs RAL.

* ES Los colores mostrados no son contractuales. Para la selección exacta del color recomendamos un registro de color RAL válido.

* IT I colori indicati non sono vincolanti. Per l'esatta determinazione del colore si consiglia di utilizzare un registro colori RAL valido.